

[전자 비중 측정기] Electronic Densimeter

EW, MD, SD Series

(Mirage-JAPAN)



EW-300SG



MD-300S

측정시간 10초 이내에 간단하게(EW-300SG), 측정시간 선택 20, 40, 60초(MD-300S)

□ 300series 전자비중 측정기는 세계표준에 맞도록 JIS, ISO-9000, CE마크를 획득

□ 비중측정을 위한 독창적이고도 편리한 측정방식(PAT)을 개발하여 상품화된 제품으로,

특수한 용기와 고유 software는 어떤 sample이라도 쉽게 측정 가능하도록 설계되어 있는 전자용 비중 측정기이다

Specifications

MODEL	EW-300SG	MD-300S
비중 최소표시	0.01 g / cm ³	0.001 g / cm ³
용 량	0.01 ~ 300 g	0.01 ~ 300 g
비중 측정범위	0.01 g / cm ³ 이상	0.001 g / cm ³ 이상
측정방법	수중치환방법	수중치환방법
측정시간	10 sec	20 / 40 / 60 sec
전 원	AC 115 - 240 V	AC 115 - 240 V
크 기 (W x D x H) mm	190 x 218 x 170 mm	190 x 218 x 170 mm
무 게	1.54 kg	1.54 kg

측정가능 샘플

MODEL	EW-300SG	MD-300S	SD-200L
고체 샘플	○	○	○
유동성 샘플	○	○	○
흡착성 샘플	○	X	○
알갱이	○	○	○
직물 · 섬유	○	○	○
필름 · 비닐	○	○	○
샘플크기 규제	○	○	○
액체 샘플	X	◎	○
분체 샘플	X	△	△

각종기능

체적 표시	X	○
측정 오차 표시	X	X
비중치의 갱신	△	X
수온 보정	◎	◎
매체 비중치 보정	◎	○
Calibration	◎	○
측정 환경 보정 기능	X	X
프린터 접속	○	○
PC 접속	△	△

선택사양

Printer (AD-8121)	○	○	○
간이 Printer (BS-80TS)	○	○	○
Interface RS-232C	△	△	○
액체 측정용 ACC	X	○	○
동근 Glass 수조	○	○	X
완전 밀폐 방풍망	○	○	X

1) Printer가 필요할 때 interface를 구입하여야 함.

2) ISO9000인증을 필요 할 시는 별도요금 부과됨.

3) 예 : ○가능, △일부가능, 현재검토 X불가능, ◎version up 된 것